


DNMG 110408, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250781 HBT130
GTIN	4062406256364
Classe articolo	22D

Descrizione

DNMG 110408 HBT130 Tipo: HBT130
 Rompitruccioli: MM
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm
 Avanzamento f : 0,12 - 0,45 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M

Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucoli	MM
Tipo	HBT130
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura