

**TNMG 160404, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251414 HBT130
GTIN	4062406256630
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Rompitrucioli	MF
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Insero per tornitura