

Garant

Maschio a macchina per mandrini sincronizzati HSS-E-PM LR / Forma B 6HX, TiAlN, M: M10



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 132745 M10 |
| GTIN | 4045197507853 |
| Classe articolo | 11H |

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione stabile con imbocco corretto e **codolo a norma DIN 1835-B**. Speciale geometria per l'**impiego universale** su macchine con **mandrino sincronizzato**. Pertanto, la guida del maschio a filettare avviene attraverso il mandrino sincronizzato della macchina.

Speciale rivestimento TiAlN per durate ottimali.

Utilizzabile con **emulsione** (percentuale di olio minima dell'8%).

Conadduzione interna del lubrorefrigerante per il massimo in termini di durata.

Nota:

Per l'impiego su mandrini sincronizzati, il mandrino di maschiatura a cambio rapido **GARANT n. art. 338100 – 338121 con compensazione assiale minima (MLA)** assicura la lavorazione più sicura.

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: Norma interna

Classe di tolleranza: ISO 2X 6HX

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

Ø codolo D_s: 10 mm

Quadro del codolo □: 8 mm

Ø preforo: 8,5 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|--------|
| Passo della filettatura | 1,5 mm |
| Ø Filettatura | 10 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Ø preforo | 8,5 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Norma | Norma interna |
| Ø codolo D _s | 10 mm |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm |
| Quadro del codolo □ | 8 mm |
| Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX |
| Materiale da taglio | HSS E PM |
| Profondità filettatura | 30 mm |
| Tipo di filettatura | M |
| Misura del filetto | M10 |
| Rivestimento | TiAlN |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Norma filettatura | DIN 13 |
| Forma dell'imbocco | B |
| Codolo | DIN 1835 B con h6 |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio | destro |
| Tolleranza codolo | h6 |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori sincronizzati |
| Colore collarino | verde |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |