

**TNMG 160404, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251564 HBT130
GTIN	4062406256654
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Tipo	HBT130
Rompitrucioli	MM
Impiego principale	M
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	TNMG 160404

Assegnazione finitura/sgrossatura

Sgrossatura-Finitura

Tipo di prodotto

Inserito per tornitura