

**TNMG 160408, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251565 HBT020
GTIN	4062406256685
Classe articolo	22D

**Descrizione**

TNMG 160408 HBT020 Tipo: HBT020  
Rompitrucioli: PM  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 280 m/min

**Descrizione tecnica**

Rivestimento	TiCN
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HBT020
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	TNMG 160408

Rompitrucioli	PM
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,8 - 5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 280 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura