

**VNMG 160404, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251828 HBT130
GTIN	4062406256715
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Rompitrucioli	MM
Tipo	HBT130
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Codice ISO Inserto	VNMG 160404

Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura