


WNMG 080404, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251939 HBT130
GTIN	4062406256777
Classe articolo	22D

Descrizione

WNMG 080404 HBT130 Tipo: HBT130

Rompitrucioli: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,45 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	M
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	TiCN

Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo	HBT130
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura