

**WNMG 060404, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251938 HBT130
GTIN	4062406256753
Classe articolo	22D

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Tipo	HBT130
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rompitrucioli	M
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura