

**VNMG 160404, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251828 HBT020
GTIN	4062406256722
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Rompitrucioli	PM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,8 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	TiCN

Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Tipo	HBT020
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura