



WNMG 080404, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251939 HBT020
GTIN	4062406256784
Classe articolo	22D

Descrizione

WNMG 080404 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PF

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PF
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Tipo	HBT020
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura