

**VNMG 160404, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251772 HBT020
GTIN	4062406256708
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Rivestimento	TiCN
Rompitrucioli	PF
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura