


**WNMG 080404, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252094 HBT130
GTIN	4062406256838
Classe articolo	22D

Descrizione

WNMG 080404 HBT130 Tipo: HBT130
Rompitrucoli: MM
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm
Avanzamento f : 0,12 - 0,45 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HBT130
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min

Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Rompitrucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura