

**WNMG 060408, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252093 HBT020
GTIN	4062406256821
Classe articolo	22D

Descrizione

WNMG 060408 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 0,8 - 5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,45 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 280 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Tipo	HBT020

Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Rompitrucioli	PM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo di prodotto	Insero per tornitura