


**WNMG 080408, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252095 HBT130
GTIN	4062406256852
Classe articolo	22D

Descrizione

WNMG 080408 HBT130 Tipo: HBT130

Rompitrucoli: MM

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

Avanzamento f : 0,12 - 0,45 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Raggio di curvatura	0,8 mm

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo	HBT130
Rompitrucioli	MM
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per tornitura