



CCMT 060204, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260084 HBT020
GTIN	4062406256913
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HBT020
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Rompitrucioli	PF
Codice ISO Inserto	CC. T 060202

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	TiCN
Tipo di prodotto	Insero per tornitura