


**CCMT 09T304, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260086 HBT020
GTIN	4062406256937
Classe articolo	22D

**Descrizione**

CCMT 09T304 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PF

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 330 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	PF
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 330 m/min
Tipo	HBT020
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura