


CCMT 120404, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260088 HBT020
GTIN	4062406256951
Classe articolo	22D

Descrizione

CCMT 120404 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PF

Profondità di taglio a_p : 0,4 - 2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 330 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PF
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 120404

Tipo	HBT020
Rivestimento	TiCN
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura