


**CCMT 120404, Tipo: HBT130**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260088 HBT130
GTIN	4062406256944
Classe articolo	22D

**Descrizione**

CCMT 120404 HBT130 Tipo: HBT130  
 Rompitrucioli: M  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 220 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HBT130
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rompitrucioli	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura

Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 1 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Impiego principale	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura