

**CCMT 09T308, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260213 HBT020
GTIN	4062406257019
Classe articolo	22D

Descrizione

CCMT 09T308 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,12 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 280 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Tipo	HBT020
Raggio di curvatura	0,8 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura