


**CCMT 120408, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260221 HBT020
GTIN	4062406257057
Classe articolo	22D

Descrizione

CCMT 120408 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,12 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 280 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompitrucioli	PM
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HBT020
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura