


CCMT 120408, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260221 HBT130
GTIN	4062406257040
Classe articolo	22D

Descrizione

CCMT 120408 HBT130 Tipo: HBT130

Rompitrucoli: MM

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 3 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,35 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	M
Tipo	HBT130

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rivestimento	TiCN
Rompitrucioli	MM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura