

**DCMT 11T302, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260503 HBT020
GTIN	4062406353889
Classe articolo	22D

Descrizione

DCMT 11T302 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,12 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 280 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Rivestimento	TiCN
Rompitrucioli	PM
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Tipo	HBT020
Impiego principale	P

Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a _p	0,5 - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura