



Alesatore per spine 1:50, non rivestito, Ø Nominale DC: 1,2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	161200 1,2
GTIN	4045197088857
Classe articolo	120

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti a conicità crescente (da 1 mm a 50 mm di lunghezza).

Dim. 1,2 – 2,5 – **con scanalatura diritta. Forma A.**

Dim. 3 – 25 – **con scanalatura elicoidale. Forma B.**

Uso:

Per alesare a mano fori conici per spine coniche a norma ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Raccomandazioni:

Per il foro di partenza utilizzare punte coniche per spine n. art. 116310.

Descrizione tecnica

Ø Nominale D_c	1,2 mm
Ø Minimo D_3	1,1 mm
Ø Massimo D_2	1,74 mm
Quadro del codolo □	2,5 mm
Lunghezza complessiva L	50 mm
Lunghezza taglienti L_c	32 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 9
Rapporto di conicità	1:50

Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Bit per viti con impronta a croce Phillips

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Olio	limitatamente adatto		
a secco	limitatamente adatto		