


DCMT 070204, Tipo: HBT020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260500 HBT020
GTIN	4062406351250
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Rompitrucioli	PM
Tipo	HBT020
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 m/min
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura