

**SCMT 09T304, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260758 HBT130 |
| GTIN | 4062406257385 |
| Classe articolo | 22D |

Descrizione tecnica

| | |
|---|------------------------|
| Avanzamento f | 0,05 - 0,2 mm/gir, |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Rompitrucioli | M |
| Profondità di taglio a _p | 0,1 - 1 mm |
| Velocità di taglio v _c applicazione principale | 60 - 220 m/min |
| Codice ISO Inserto | SCMT 09T304 |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Tipo | HBT130 |
| Rivestimento | TiCN |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Materiale da taglio | HM |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Impiego principale | M |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura |
| Tipo di prodotto | Inserito per tornitura |