


**TCMT 110204, Tipo: HBT020**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260966 HBT020 |
| GTIN            | 4062406257477 |
| Classe articolo | 22D           |

**Descrizione**

TCMT 110204 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PF

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 330 m/min

**Descrizione tecnica**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Avanzamento $f$                  | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Profondità di taglio $a_p$       | 0,4 - 1,5 mm      |
| Rompitrucioli                    | PF                |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 3                 |
| Rivestimento                     | TiCN              |
| Impiego principale               | P                 |
| Materiale da taglio              | HM                |
| Raggio di curvatura              | 0,4 mm            |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 120 - 330 m/min        |
| Codice ISO Inserto                               | TCMT 110204            |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | finitura               |
| Tipo   | HBT020                 |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura  |