

**TCMT 110204, Tipo: HBT130****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260966 HBT130
GTIN	4062406257460
Classe articolo	22D

Descrizione

TCMT 110204 HBT130 Tipo: HBT130

Rompitrucioli: M

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 1 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	TCMT 110204
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm

Profondità di taglio a_p	0,1 - 1 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Tipo	HBT130
Rompitrucioli	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura