

**VBMT 110304, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261186 HBT020
GTIN	4062406257576
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Rompitrucioli	PF
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Profondità di taglio a_p	0,4 - 1,5 mm
Rivestimento	TiCN
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Materiale da taglio	HM
Tipo	HBT020
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura