


VBMT 160404, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261188 HBT130
GTIN	4062406257583
Classe articolo	22D

Descrizione

VBMT 160404 HBT130 Tipo: HBT130

Rompitrucioli: M

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 1 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	M
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VBMT 160404
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Materiale da taglio	HM
Tipo	HBT130
Impiego principale	M

Rivestimento	TiCN
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura