

**VBMT 160408, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261259 HBT020
GTIN	4062406257651
Classe articolo	22D

**Descrizione**

VBMT 160408 HBT020 Tipo: HBT020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 280 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rivestimento	TiCN
Rompitrucioli	PM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 280 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Tipo	HBT020
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura