


VBMT 160408, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261259 HBT130
GTIN	4062406257644
Classe articolo	22D

Descrizione

VBMT 160408 HBT130 Tipo: HBT130
 Rompitruciole: MM
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avanzamento f : 0,05 - 0,35 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm

Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Rompitrucioli	MM
Tipo	HBT130
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per tornitura