

**VCMT 110304, Tipo: HBT020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261386 HBT020
GTIN	4062406257675
Classe articolo	22D

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,4 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tipo	HBT020
Rivestimento	TiCN
Rompitrucioli	PF

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura