

**Garant****APHT 060204 FR, PCD, Modello: ALU**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215634 ALU
GTIN	4062406358105
Classe articolo	21L

## Descrizione

### Esecuzione:

Inserto per fresa in PCD con un tagliente.

### Nota:

Valori indicativi per  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 4$  mm.

**$a_{p\max} = 2,5$  mm.**

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,1 mm

## Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f_z$ per dente	0,1 mm
Serie	Softcut®
Modello	ALL.
Codice ISO Inserto	APHT 060204 FR
Tipo	PCD

Materiale da taglio	PCD
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	1500 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	1500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	1000 m/min	N
CuZn	idoneo	800 m/min	N
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		