


VCMT 160404, Tipo: HBT130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261474 HBT130
GTIN	4062406257729
Classe articolo	22D

Descrizione

VCMT 160404 HBT130 Tipo: HBT130
 Rompitruccioli: MM
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Avanzamento f: 0,05 - 0,35 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rompitruccioli	MM
Rivestimento	TiCN
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 m/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Materiale da taglio	HM
Tipo	HBT130
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura