

Garant**RDHX 0702 MOTN, CBN925, Modello: HART**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212218 HART
GTIN	4062406358617
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento per il riconoscimento ottico dell'usura.

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Montaggio con valore di serraggio 0,9 Nm.

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Avanzamento f_z per dente: 0,13 mm

Codice ISO Inserto: RDHX 0702 MOTN

Modello: DURO

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	RDHX 0702 MOTN
Materiale da taglio	CBN
Modello	DURO
Tipo	CBN925

Avanzamento f_z per dente	0,13 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo	350 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	300 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	300 m/min	H
GG(G)	idoneo	500 m/min	K
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		