

Garant

Portainseriti eco con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250600 20/15
GTIN	4045197808967
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DDJNR/L 2020K15

Inserto adatto: DN.. 1506..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 38 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Sottoplacchetta: 259033 3

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 2
Misura inserto	15 mm
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2020K15

Lunghezza complessiva L	125 mm
Staffa, vite, molla	259036 11
Insero adatto	DN.. 1506..
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	38 mm
Sottoplacchetta	259033 3
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 3	259033 3
Vite per sottoplacchetta Modello 2	259027 2
Vite per sottoplacchetta	259612
Sottoplacchetta	259225