

Garant

Portainseri eco con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250601 25/15
GTIN	4045197809001
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DDJNR/L 2525M15

Inserto adatto: DN.. 1506..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 38 mm

Lunghezza complessiva L: 150 mm

Sottopiacchetta: 259033 3

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	150 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Dimensione codolo	25 mm
Codice ISO portautensile	DDJNR/L 2525M15

Vite per sottoplacchetta	259027 2
Sottoplacchetta	259033 3
Misura inserto	15 mm
Inserto adatto	DN.. 1506..
Lunghezza della testina L ₁	38 mm
Staffa, vite, molla	259036 11
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 3	259033 3
Vite per sottoplacchetta	259612
Sottoplacchetta	259225
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite per sottoplacchetta Modello 2	259027 2