

Spazzola NOVOFLEX-B Grana SiC 180, Modello: 48



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	574495 48
GTIN	4013349528476
Classe articolo	57L

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola interna autocentrante con rivestimento in **sfere di carburo di silicio** flessibili. Lunghezza complessiva 200 mm.

Uso:

Per **smussatura bordi, lavorazione finale delle superfici e levigatura**. Produce **superfici rettificate uniformi** con elevata distribuzione delle forze. Impiego su trapani manuali e macchine verticali. Velocità consigliata 350 – 700 min⁻¹, tempo di contatto 20 – 40 secondi.

Nota:

Non usare a secco, ma con olio da taglio n. art. 084205.

Descrizione tecnica

Per foro di Ø	45,1 - 48 mm
Ø Spazzola D ₁	51 mm
Lunghezza di lavoro L ₃	70 mm
Ø Codolo D ₅	6,5 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Materiale guarnizione	Carburo di silicio
Sigla materiale abrasivo	SiC
Grana	180
Velocità consigliata	350 - 700 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Spazzole interne

Accessori

Olio da taglio ad alte prestazioni senza oli mineraliUV 80
Contenuto 0,25 l

084205 0,25

Olio da taglio ad alte prestazioni senza oli mineraliUV 80
Contenuto 20 l

084205 20

Olio da taglio ad alte prestazioni senza oli mineraliUV 80
Contenuto 5 l

084205 5