

**SNMX 120408, HUT25, Raggio: 1mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251398 1
GTIN	4062406258283
Classe articolo	29W

**Descrizione****Per:**

Portautensili PSSN. Ad esempio, portainseriti con bloccaggio n. art. 251112 e 251113.

**Nota:**

Per l'impiego di inserti con raggio  $\geq 3$  mm è necessario modificare la sede degli inserti.

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	1 - 4 mm
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 120 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Avanzamento $f$	0,1 - 0,2 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Impiego secondario	M

Rivestimento	non rivestito
Velocità di taglio $v_c$ applicazione secondaria	30 - 80 m/min
Tipo	HUT25
Codice ISO Inserto	SNMX 1204
Attributo del nome del prodotto	HUT25
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura