

**SNMX 120408, HUT25, Raggio: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251398 3
GTIN	4062406258306
Classe articolo	29W

Descrizione**Per:**

Portautensili PSSN. Ad esempio, portainseriti con bloccaggio n. art. 251112 e 251113.

Nota:

Per l'impiego di inserti con raggio ≥ 3 mm è necessario modificare la sede degli inserti.

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 120 m/min
Impiego secondario	M
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Rivestimento	non rivestito
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo	HUT25

Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMX 1204
Velocità di taglio v_c applicazione secondaria	30 - 80 m/min
Condizione di taglio	continuo
Attributo del nome del prodotto	HUT25
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura