

Garant**Mandrino autocentrante con funzione di sicurezza, SK 50, Ø D1: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300767 12
GTIN	4062406261214
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.**
- **Serraggio utensili concentrico con precisione di concentricità radiale ottimale.**
- **Vite di regolazione della lunghezza integrata.**
- **Adduzione interna del lubrorefrigerante.**

Vantaggi:

Dispositivo di sicurezza rapido e semplice contro l'estrazione della fresa tramite il piano HB (Weldon). Collegamento ad accoppiamento geometrico tra fresa e attacco. Profilo compatto e ottimizzato per le vibrazioni.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico e piano HB. Particolarmente adatto per asportazione truciolo pesante (HPC, TPC).

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Nota:

Le scanalature nel foro di serraggio non servono al passaggio del lubrorefrigerante. Possibilità di adduzione del lubrorefrigerante solo direttamente mediante l'utensile.

Descrizione tecnica

Ø Esterno pinza di serraggio D	40 mm
Chiave a settore adatta n. art. 628400	40/42

Scheda tecnica

Sporgenza totale Dim. A	74 mm
Ø di serraggio D ₁	12 mm
Forza di serraggio fino a	430 Nm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino autocentrante

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/300767-12>