



## Maschio a macchina HSS-E 6H, TiN, M × Passo: 6X0,5



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 132900 6X0,5  |
| GTIN            | 4045197074270 |
| Classe articolo | 11H           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Robusto imbocco corretto.**

**Guida posteriore con scanalature di lubrificazione**, ma senza scanalature per trucioli.

Utilizzabile con **emulsione** (percentuale minima di olio 8%).

#### Vantaggi:

**Particolarmente stabili, ottima autoguida e nessuna ripassatura** nella corsa di ritorno.

Versatilità d'impiego, minore tendenza all'incollamento di materiale –per velocità di taglio più elevate.

#### Nota:

**NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!**

**Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 132905.**

Angolo di filetto: 60 grado

Norma filettatura: DIN 13

Forma dell'imbocco: B

Passaggio interno per LR: false

Utilizzo per tipo di foro: fino a 3×D in caso di foro di passaggio

Direzione di taglio: destro

Tipo di filettatura: MF

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 374

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 0,5 mm

Lunghezza complessiva  $L_{compl.}$ : 80 mm

Ø gambo: 4,5 mm

Quadro del codolo: 3,4 mm

Ø preforo: 5,5 mm

## Descrizione tecnica

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Ø preforo                            | 5,5 mm                                  |
| Angolo d'imbocco                     | 50 grado                                |
| Ø Filettatura                        | 6 mm                                    |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3                                       |
| Passo della filettatura              | 0,5 mm                                  |
| Numero taglienti Z                   | 3                                       |
| Ø gambo                              | 4,5 mm                                  |
| Lunghezza complessiva $L_{compl.}$   | 80 mm                                   |
| Quadro del codolo                    | 3,4 mm                                  |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2 6H                                |
| Materiale da taglio                  | HSS E                                   |
| Norma                                | DIN 374                                 |
| Profondità filettatura               | 18 mm                                   |
| Tipo di filettatura                  | MF                                      |
| Misura del filetto                   | 6×0,5                                   |
| Rivestimento                         | TiN                                     |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                |
| Norma filettatura                    | DIN 13                                  |
| Forma dell'imbocco                   | B                                       |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                |
| Passaggio interno per LR             | no                                      |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio                  | destro                                  |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
| Colore collarino                     | verde                                   |

