

**Nastro con chiusura a pressione DUAL LOCK™, Modello: SJ4570****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083697 SJ4570
GTIN	50021200448831
Classe articolo	08M

**Descrizione****Esecuzione:**

I sistemi di fissaggio rimovibili 3M™ sono una valida alternativa ai metodi di sigillatura tradizionali come viti, rivetti, chiodi o morsetti.

Sistema di fissaggio **DUAL LOCK** per una **maggiore resistenza alla trazione; rimozione facile e rapida** mediante semplice strappo.

**Descrizione tecnica**

Spessore	1,7 mm
Lunghezza	45,7 m
Colore	traslucida
Denominazione originale prodotto	SJ4570
Larghezza	25 mm
Numero di nastri adesivi richiudibili	150
Massa adesiva	Acrilato modificato

Campo di applicazione	Area interna ed esterna
Resistente ad alte temperature fino a	-30 - 50 °C
Umidità dell'aria magazzino	50 °C
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Durata minima	12 mese
Tipo di nastro adesivo	Chiusura a strappo
Tipo di prodotto	Nastro adesivo