

3M**Nastro adesivo VHB™, bianco, larghezza × lunghezza (mm×m): 19X33**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083781 19X33
GTIN	4054596766419
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Nastro biadesivo ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.

Il nastro **3M™ LSE-110WF** è specificamente progettato per il fissaggio di materie plastiche a bassa energia superficiale e materiali compositi in ambienti interni ed esterni.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.

Massa adesiva: Acrilato

Lunghezza: 33 m

Larghezza: 19 mm

Spessore: 1,1 mm

Descrizione tecnica

Tipo di nastro adesivo	su due lati
------------------------	-------------

Lunghezza	33 m
Resistente ad alte temperature fino a	90 - 150 °C
Massa adesiva	Acrilato
Durata minima	18 mese
Temperatura di immagazzinamento	16 - 25 °C
Colore	bianco
Denominazione originale prodotto	LSE-110WF
Larghezza	19 mm
Umidità dell'aria magazzino	40 - 65 %
Materiale copertura	Pellicola in PE siliconata
Forza adesiva su acciaio	4,4 N/mm
Spessore	1,1 mm
Attributo del nome del prodotto	bianco
Tipo di prodotto	Nastro adesivo