

Garant
Maschio a macchina, non rivestito, UNC: 7/16-14

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	133350 7/16-14
GTIN	4045197074683
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Con imbocco corretto.
Uso:
Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNC

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 14

Ø Filettatura: 11,11 mm

Lunghezza complessiva L: 100 mm

 Ø codolo D_c: 8 mm

Quadro del codolo □: 6,2 mm

Ø preforo: 9,4 mm

Descrizione tecnica

Numero di scanalature per i trucioli	3
Passo della filettatura	1,814 mm
Ø Preforo	9,4 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Filettatura	11,11 mm
Filetti per pollice	14
Norma	DIN 376

Materiale da taglio	HSS E
Ø Codolo D _s	8 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Quadro del codolo □	6,2 mm
Profondità filettatura	33,33 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	7/16-14 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

