

**Garant****Ganascia Gripp rigida, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361128 125
GTIN	4045197809391
Classe articolo	310

**Descrizione****Uso:**

Per l'alloggiamento degli inserti di presa n. art. 361160 7 e 361238 – 361250. Per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori, per serrare in sicurezza diverse geometrie.

**Per:**

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

**Fornitura:**

Incl. viti di fissaggio.

**Descrizione tecnica**

Larghezza ganasce b	125 mm
Altezza h <sub>1</sub>	40 mm
Per codice a colori	Xpent1-2
Altezza ganasce h	40 mm
Lunghezza ganasce l	78,5 mm
Lunghezza l <sub>1</sub>	40 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

