

**Garant****Maschio a macchina GARANT Master Tap Forma B, AlTiX, M: M18****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 132721 M18    |
| GTIN            | 4062406266516 |
| Classe articolo | 111           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Maschio universale** progettato per l'utilizzo su un'ampia gamma del materiale con un'elevata sicurezza dei processi.

- **Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all'usura.**
- **Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.**
- **Geometria speciale per un'ottima evacuazione dei trucioli.**

Corrisponde alla norma **ISO 2X/6HX**.

**Descrizione tecnica**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Materiale da taglio                  | HSS E PM   |
| Quadro del codolo □                  | 11 mm      |
| Lunghezza complessiva L              | 125 mm     |
| Ø Filettatura                        | 18 mm      |
| Profondità filettatura               | 54 mm      |
| Misura del filetto                   | M18        |
| Classe di tolleranza                 | ISO 2X 6HX |
| Tipo di filettatura                  | M          |
| Numero di scanalature per i trucioli | 4          |
| Numero taglienti Z                   | 4          |
| Ø Preforo                            | 15,5 mm    |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Passo della filettatura         | 2,5 mm                                  |
| Norma                           | DIN 376                                 |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>         | 14 mm                                   |
| Rivestimento                    | AlTiX                                   |
| Angolo di filetto               | 60 grado                                |
| Norma filettatura               | DIN 13                                  |
| Forma dell'imbocco              | B                                       |
| Codolo                          | Codolo cilindrico con h9                |
| Passaggio interno per LR        | no                                      |
| Utilizzo per tipo di foro       | fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
| Direzione di taglio             | destra                                  |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
| Colore collarino                | verde                                   |
| Serie                           | Master Tap                              |
| Tipo di prodotto                | Maschi a filettare                      |

## Dati utente

|                                  | Idoneità | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche             | idoneo   | 30 m/min       | N          |
| Alluminio (a truciolo corto)     | idoneo   | 35 m/min       | N          |
| Alluminio > 10% Si               | idoneo   | 20 m/min       | N          |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo   | 30 m/min       | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo   | 30 m/min       | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo   | 25 m/min       | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idoneo   | 12 m/min       | P          |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo   | 8 m/min        | P          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>     | idoneo   | 10 m/min       | M          |

|                              |        |          |   |
|------------------------------|--------|----------|---|
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | idoneo | 8 m/min  | M |
| GG(G)                        | idoneo | 20 m/min | K |
| CuZn                         | idoneo | 20 m/min | N |
| Uni                          | idoneo |          |   |
| Olio                         | idoneo |          |   |
| a umido max.                 | idoneo |          |   |