

Garant
Maschio a macchina, non rivestito, UNC: 3/4-10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	133350 3/4-10
GTIN	4045197074713
Classe articolo	11H

Descrizione
Esecuzione:
Con imbocco corretto.
Uso:
Per filettatura americana a passo grosso UNC ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNC

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Filetti per pollice: 10

Ø Filettatura: 19,05 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

 Ø codolo D_c: 14 mm

Quadro del codolo □: 11 mm

Ø preforo: 16,5 mm

Descrizione tecnica

Filetti per pollice	10
Ø Filettatura	19,05 mm
Passo della filettatura	2,54 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	16,5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Materiale da taglio	HSS E

Norma	DIN 376
Ø Codolo D_s	14 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Quadro del codolo □	11 mm
Profondità filettatura	57,15 mm
Tipo di filettatura	UNC
Misura del filetto	3/4-10 UNC
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Classe di tolleranza	2B
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a $3 \times D$ in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		

