

**Garant**

**Brocciatore per profili per inserti per taglio quadri Ø DS 20 mm, A partire da quadro: 14mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	290330 14
GTIN	4062406352240
Classe articolo	29K

**Descrizione**
**Nota:**

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

**Descrizione tecnica**

Ø di preforatura minimo $D_{min}$	13 mm
Vite	290399 2
Ø Gambo	20 mm
Per attacco quadro	14 - 16 mm
Lunghezza utile $L_1$	50 mm
Spostamento centrale $L_3$	7 mm
Ø Cartuccia $D_1$	13 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo $L_s$	50 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

