

Garant

Brocciatore per profili per inserti per taglio quadri Ø DS 25 mm, A partire da quadro: 17mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290332 17
GTIN	4062406352271
Classe articolo	29K

Descrizione

Nota:

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

Descrizione tecnica

Per attacco quadro	17 - 19 mm
Spostamento centrale L ₃	8,5 mm
Lunghezza utile L ₁	52 mm
Ø Gambo	25 mm
Ø di preforatura minimo D _{min}	16 mm
Ø Cartuccia D ₁	16 mm
Vite	290399 3
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L _s	90 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

